

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2482.600 Kryta rozhraní

Stát: 9.7.2026 (Zdroj: rittal.com/cz-cs)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2482.600 - Kryta rozhraní pro proudový chránič FI

Podle normy EN 60 204-1 musí být všechny obvody s jmenovitým proudem ≤ 20 A napájející zásuvky v rozváděčových skříních strojů nebo na nich vybaveny proudovým chráničem s jmenovitým reziduálním proudem ≤ 30 mA. Připraveno pro vestavbu běžně dostupných 2pólových proudových chráničů s nadproudovou ochranou RCBO.

Funkce

Obj. číslo	SZ 2482.600
Provedení	Pružinové svorky max. 2 x 2,5 mm ² , připojení vzadu
Popis výrobku	Podle normy EN 60 204-1 musí být všechny obvody s jmenovitým proudem ≤ 20 A napájející zásuvky v rozváděčových skříních strojů nebo na nich vybaveny proudovým chráničem s jmenovitým reziduálním proudem ≤ 30 mA. Připraveno pro vestavbu běžně dostupných 2pólových proudových chráničů s nadproudovou ochranou RCBO.
Výhody	Ochrana proti poruchovým proudům a přetížení Jištění odpovídající normě EN 60 204 Reset jističe FI je možný bez otevření rozvodné skříně Pružinový mechanismus zvedá neuzamknuté víko nahoru o 30°. Tak již na uzavření víka nezapomenete.
Oblasti použití	Jako programovací rozhraní pro řízení Jako přístup pro údržbu sítí K dočasnému připojení přídavných zařízení Pro rychlé připojení ke stávajícím síťovým strukturám Pro programování a údržbu integrovaných komponent
Popis funkce	Západkový uzávěr zajišťuje spolehlivé utěsnění. V případě potřeby se dá odblokovat.
Materiál	Montážní rám: Plast PBT (černý) Plastový kryt: polykarbonát (poloprůhledný)
Rozsah dodávky	Krytka rozhraní, kompletní, se skládá z plastového rámečku, zásuvky (VDE), RJ 45 (zdiřka/zdiřka, Cat 5e) a výřezu pro jistič FI. Příprava výřezu pro USB A (zdiřka/zdiřka) 3 mm dvojitý břit s nasazovacím otočnou rukojetí

Funkce

Montážní výřez	Šířka výřezu: 117 mm Výška výřezu: 91 mm
Poznámka	Krytka rozhraní se smí použít jen při namontovaném jističi FI
Rozměry	Šířka: 131 mm Výška: 127 mm
Jmenovité provozní napětí	250 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Jmenovitý proud 230 V, 50 Hz	10 - 16 A
Stupeň krytí IP dle normy IEC 60529	IP 65
Balení	1 ks
Netto hmotnost	0,56 kg
Brutto hmotnost	0,569 kg
Číslo celní sazby	85366990
ETIM 9	EC002625
ETIM 8	EC002625
ECLASS 8.0	27189234
Popis výrobku	Kryt rozhraní se zásuvkou, přípr. pro FI

Schválení

Vysvětlení	Prohlášení o shodě Prohlášení o shodě UK
------------	---