

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SZ 2500.104

# Systemové LED svítidlo

Stát: 21.6.2026 (Zdroj: [rittal.com/cz-cs](http://rittal.com/cz-cs))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 2500.104 - Systémové LED svítidlo

Systémové LED svítidlo – první svítidlo určené speciálně pro rozváděčové skříně! Inovativní LED technologie zajišťuje ještě více světla do všech koutů.



## Funkce

|                    |   |
|--------------------|---|
| Obj. číslo         | SZ 2500.104   |
| Provedení          | bez zásuvky   |
| Výhody             | Optimální osvětlení celé rozváděčové skříně<br>Volitelná montáž pomocí západek do rastru, šroubem, nebo pomocí magnetu<br>Použitelnost v jakékoliv aplikaci |
| Provedení          | bez zásuvky   |
| Materiál           | Těleso svítidla: protlačovaný hliník<br>Kryt svítidla: polykarbonát<br>Zakončení svítidla: PC-ABS   |
| Barva              | Kryt: RAL 7016  |
| Rozsah dodávky     | Včetně upevňovacích šroubů  |
| Jmenovitý příkon   | 5 W   |
| Možnosti připojení | Napájení, 2-žilové<br>Průchozí propojení, 2-žilové<br>Dveřní polohový spínač  |
| Třída ochrany      | II (s ochrannou izolací)  |

# Funkce

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Druh montáže svítidla               | Šroubové upevnění<br>Západky do rastru<br>Upevnění magnetem (příslušenství)                                 |
| Možnosti montáže                    | Pro montáž do kompaktních rozvaděčových skříní AX je nutná lišta pro vnitřní vybavení AX a montážní úhelník |
| Světelný tok                        | 400 lm  |
| Barva světla                        | 4000 K (neutrální bílá)   |
| Poznámka                            | – Připojovací příslušenství se objednává samostatně   |
| Rozměry                             | Šířka: 262 mm<br>Výška: 55 mm<br>Hloubka: 23 mm   |
| Rozsah provozních teplot            | -20 °C...55 °C  |
| Jmenovité provozní napětí           | 100 V - 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz  |
| Stupeň krytí IP dle normy IEC 60529 | IP 20   |
| Balení                              | 1 ks  |
| Netto hmotnost                      | 0,28 kg   |
| Brutto hmotnost                     | 0,287 kg  |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate)             | 7,2   |
| Číslo celní sazby                   | 94054990  |
| ETIM 9                              | EC000321  |
| ETIM 8                              | EC000321  |
| ECLASS 8.0                          | 27189241  |
| Popis výrobku                       | SZ Systémové LED svítidlo, 400 lumen, délka: 262 mm, 100-230 V, UL  |

# Schválení

|           |    |
|-----------|----|
| Schválení | UL |
|-----------|----|

# Schválení

---

Vysvětlení

Prohlášení o shodě  
Prohlášení o shodě UK  
PCF-declaration