

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SZ 2500.320

# Systemové LED svítidlo

Stát: 9.7.2026 (Zdroj: [rittal.com/cz-cs](http://rittal.com/cz-cs))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 2500.320 - Systémové LED svítidlo

Systémové LED svítidlo – první svítidlo určené speciálně pro rozváděčové skříně! Inovativní LED technologie zajišťuje ještě více světla do všech koutů.



## Funkce

Obj. číslo	SZ 2500.320
Provedení	s detektorem pohybu
Výhody	Optimální osvětlení celé rozváděčové skříně Volitelná montáž pomocí západek do rastru, šroubem, nebo pomocí magnetu Použitelnost v jakékoliv aplikaci
Provedení	Pohybové čidlo 90° otočný konektor Nastavení směru svícení Nastavení rozptylu světla
Materiál	Těleso svítidla: protlačovaný hliník Kryt svítidla: polykarbonát Zakončení svítidla: PC-ABS
Barva	Kryt: RAL 7016
Rozsah dodávky	Včetně upevňovacích šroubů
Jmenovitý příkon	13 W
Možnosti připojení	Napájení, 2-žilové Průchozí propojení, 2-žilové

## Funkce

Motion detector	Ano
Třída ochrany	III (SELV)
Druh montáže svítidla	Šroubové upevnění Západky do rastru Upevnění magnetem (příslušenství)
Možnosti montáže	Přímo na profil skříně s rozměrovým rastrem 25 mm
Světelný tok	1 200 lm
Barva světla	4000 K (neutrální bílá)
Poznámka	– Připojovací příslušenství se objednává samostatně
Rozměry	Šířka: 437 mm Výška: 85 mm Hloubka: 37 mm
Rozsah provozních teplot	-20 °C...55 °C
Jmenovité provozní napětí	24 V - 56 V (DC)
Stupeň krytí IP dle normy IEC 60529	IP 20
Balení	1 ks
Netto hmotnost	0,488 kg
Brutto hmotnost	0,65 kg
Číslo celní sazby	94054990
ETIM 9	EC000321
ETIM 8	EC000321
ECLASS 8.0	27189241
Popis výrobku	Systémové LED svítidlo, 1200 Lumen, L: 437 mm, 24 V DC, s pohybovým senzorem

## Schválení

# Schválení

---

Schválení	30 - KC Korea UL + C-UL (listed)
-----------	-------------------------------------

---

Vysvětlení	Prohlášení o shodě Prohlášení o shodě UK
------------	---