

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AX 2509.010 Transportní oka

Stát: 22.5.2026 (Zdroj: rittal.com/cz-cs)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AX 2509.010 - Transportní oka pro AX, AE

Pro přepravu rozváděčových skříní jeřábem, s vyztužovacím plechem pro podložení.



Funkce

Obj. číslo	AX 2509.010
Popis výrobku	Pro přepravu rozváděčových skříní jeřábem, s vyztužovacím plechem pro podložení.
Rozsah dodávky	Transportní oka Plechová vyztužovací deska
Rozměry	Závit: M12
Type rating podle UL 50E	Typ 1 Typ 12
Vhodné pro	Typ skříně: AX AE
Balení	2 ks
Netto hmotnost	0,62 kg
Brutto hmotnost	0,66 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	2,5 kg CO2 eq (Cat B)
Upozornění ke třídě PCF	Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení
Číslo celní sazby	73182900
ETIM 9	EC002621
ETIM 8	EC002621
ECLASS 8.0	27189262

Funkce

Popis výrobku

AX Transportní oka

Schválení

Schválení

UL + C-UL - FTTA