


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2534.500

**Uzávěr s profilovou půlválcovou
vločkou**

Stát: 15.5.2026 (Zdroj: rittal.com/cz-cs)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2534.500 - Uzávěr s profilovou půlválcovou vložkou pro AE

K dodatečnému namontování na všechny jednodveřové skříně AE s otočným uzávěrem.

Funkce

Obj. číslo	SZ 2534.500
Popis výrobku	K dodatečnému namontování na všechny jednodveřové skříně s otočným uzávěrem. Kryt je blokován profilovou půlválcovou vložkou celkové délky 40 mm, resp. 45 mm (podle DIN 18 252). Přídavný kryt chrání vložku před znečištěním. Stupeň krytí skříně se nesníží. Dodává se bez profilových půlválcových vložek.
Materiál	Zinkový tlakový odlitek
Barva	poniklováno (matně)
Poznámka	Nevhodný pro skříně z nerez oceli 1.4404 (AISI 316L) a použití otočného uzávěru SZ 2304.000.
Vhodné pro obj. č.	9785040 9785042
Vhodné pro typ skříně	AE z nerez oceli s otočným uzávěrem Na základě AE s otočným uzávěrem nerez ocel
Balení	1 ks
Netto hmotnost	0,23 kg
Brutto hmotnost	0,257 kg
Číslo celní sazby	83016000
ETIM 9	EC000327
ETIM 8	EC000327
ECLASS 8.0	27409217
Popis výrobku	Kryt zámku pro skříně AE