

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AX 2537.300

Komfortní rukojeť Mini AX

Stát: 28.5.2026 (Zdroj: rittal.com/cz-cs)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AX 2537.300 - Komfortní rukojeť Mini AX

Odjištěná rukojeť se pro otevření zámku otočí.

Funkce

Obj. číslo	AX 2537.300
Provedení	Pro visací zámek, zámkové vložky a profilové půlválcové vložky
Popis výrobku	Odjištěná rukojeť se vyklopí směrem dopředu a vychýlí se pro otevření zámku. Připraveno na montáž profilových půlválcových vložek a zámkových vložek (dle DIN 18 252). Provedení ASSA a KESO/KABA připravené pro profilové půlválcové vložky.
Materiál	Zinkový tlakový odlitek Plast
Povrch	Strukturovaná prášková barva
Barva	RAL 7035
Uzávěr	Provedení uzávěru: Připraveno pro uzavírací vložky provedení A, montáž profilových půlválcových vložek o celkové délce 40 nebo 45 mm (podle DIN 18 252) nebo bezpečnostních vložek a vložek s tlačítkem o délce 40 mm
Vhodné pro typ skříně	AX s otočným uzávěrem z ocelového plechu AX IT s otočným uzávěrem KX E-Box VX s dělenými dveřmi Stojanový pult CX Horní díl pultu CX Střední díl pultu CX
Type rating podle UL 50E	Typ 1 Type 3R Type 4 Typ 12
Balení	1 ks
Netto hmotnost	0,32 kg
Brutto hmotnost	0,324 kg

Funkce

Číslo celní sazby	83024110
ETIM 9	EC000327
ETIM 8	EC000327
ECLASS 8.0	27189266
Popis výrobku	AX Komfortní rukojeť Mini, pro AX a KX s otočným uzávěrem, pro visací zámky, uzavírací vložky nebo profilové půlválcové vložky

Schválení

Schválení	DNV UL + C-UL - FTTA
-----------	-------------------------