

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2561.010

Plastové kabelové přírubové desky

Stát: 23.5.2026 (Zdroj: rittal.com/cz-cs)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES



FRIEDHELM LOH GROUP

SZ 2561.010 - Plastové kabelové přírubové desky s metrickými zeslabenými místy k vyražení otvorů

Se zeslabenými místy k vyražení otvorů pro kabelové průchodky.

Funkce

Obj. číslo	SZ 2561.010
Popis výrobku	Se zeslabenými místy k vyražení otvorů pro kabelové průchodky. Používá se těsnění standardních přírubových desek.
Barva	RAL 7035
Poznámka	Přiřazení velikosti příruby naleznete u příslušných skříní
Počet zeslabených míst k vyražení metrických otvorů	3 x M16 5 x M20 4 x M25 2 x M32 2 x M40
Rozměry	Šířka: 330 mm Hloubka: 90 mm
Vhodné pro	Typ skříně: AE
Přírubová deska	Velikost: 3
Rozsah provozních teplot	-40 °C...70 °C
Stupeň krytí IP dle normy EN 60 529	IP 55 při správné montáži
Balení	10 ks
Netto hmotnost	1,13 kg
Brutto hmotnost	1,396 kg
Číslo celní sazby	39269097
ETIM 9	EC000211
ETIM 8	EC000211
ECLASS 8.0	27142421

Funkce

Popis výrobku

Přírub.desky z plastu