

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2563.100

Kovová přírubová deska

Stát: 14.5.2026 (Zdroj: rittal.com/cz-cs)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2563.100 - Kovová přírubová deska s metrickými zeslabenými místy k vyražení otvorů

Otvory pro kabelové průchodky prorazte jednoduše šroubovákem, při montáži v obvyklé poloze dole krytí IP 66.

Funkce

Obj. číslo	SZ 2563.100
Popis výrobku	Otvory pro kabelové průchodky prorazte jednoduše šroubovákem.
Materiál	Ocelový plech
Barva	RAL 7035
Poznámka	Přiřazení velikosti příruby naleznete u příslušných skříní
Počet zeslabených míst k vyražení metrických otvorů	1 x M12 12 x M20 11 x M25 8 x M32 4 x M40
Rozměry	Šířka: 534 mm Hloubka: 149 mm
Vhodné pro	Typ skříně: AE
Přírubová deska	Velikost: 5
Stupeň krytí IP dle normy EN 60529	IP 66 při montáži v obvyklé poloze, tedy zesponu
Balení	1 ks
Netto hmotnost	0,96 kg
Brutto hmotnost	1,004 kg
Číslo celní sazby	73079100
ETIM 9	EC000211
ETIM 8	EC000211
ECLASS 8.0	27142421

Funkce

Popis výrobku

RiFIX Kabel. příruha