


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2563.200

Plastová přírubová deska, modulární

Stát: 21.4.2026 (Zdroj: rittal.com/cz-cs)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2563.200 - Plastová přírubová deska, modulární s metrickým předlisovaným otvorem, pro AX

Plast na předlisovaných otvorech pro kabelové průchodky stačí jednoduše perforovat. Dodatečné pravoúhlé výřezy a zesilovací rámy umožňují přímou montáž kabelové průchodky, modulárně.



Funkce

Obj. číslo	SZ 2563.200
Popis výrobku	Plast na předlisovaných otvorech pro kabelové průchodky stačí jednoduše perforovat. Dodatečné pravoúhlé výřezy a zesilovací rámy umožňují přímou montáž kabelové průchodky, modulárně.
Materiál	plast dle normy UL 94-V0
Barva	RAL 7035
Number of rectangular cutouts information	1 hranatý výřez pro umístění 10 těsnicích vložek, malý
Number of rectangular cutouts	4
Poznámka	Přiřazení velikosti příruby naleznete u příslušných skříní
Počet zeslabených míst k vyražení metrických otvorů	4 x M12 3 x M16 5 x M20 3 x M25 1 x M32 1 x M40

Funkce

Rozměry	Šířka: 447 mm Hloubka: 149 mm
Vhodné pro	Typ skříně: AX
Přírubová deska	Velikost: 3
Rozsah provozních teplot	-40 °C...80 °C
Stupeň krytí IP dle normy EN 60529	IP 66 při správné montáži
Type rating podle UL 50E	Typ 1 Typ 12
Balení	1 ks
Netto hmotnost	0,42 kg
Brutto hmotnost	0,48 kg
Číslo celní sazby	39269097
ETIM 9	EC000211
ETIM 8	EC000211
ECLASS 8.0	27142421
Popis výrobku	SZ Přírubové desky z plastu, pro AX, pro modulární kabelové průchodky, s předlisovanými otvory, ŠxH: 447x149 mm

Schválení

Schválení	UL + C-UL - FTTA
-----------	------------------