

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2563.500

Plastové kabelové přírubové desky

Stát: 13.5.2026 (Zdroj: rittal.com/cz-cs)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2563.500 - Plastové kabelové přírubové desky s membránami

Probodněte plast a protáhněte kabel, krytí IP 65 při pečlivém zavedení kabelu.

Funkce

Obj. číslo	SZ 2563.500
Popis výrobku	Propíchněte plast hrotem a protáhněte kabel.
Materiál	plast dle normy UL 94-V0 Bez halogenu
Barva	V odstínu podobném RAL 7035
Poznámka	Přiřazení velikosti příruby naleznete u příslušných skříní
Rozměry	Šířka: 534 mm Hloubka: 149 mm
Vhodné pro	Typ skříně: AE
Přírubová deska	Velikost: 5
Stupeň krytí IP dle normy EN 60529	IP 65
Počet kabelových průchodků a Ø (mm) min.-max.	18 x 5-9 16 x 7-12 36 x 10-15 6 x 15-24 2 x 23-30 2 x 26-35 4 x 26-54 1 x 50-110
Balení	1 ks
Netto hmotnost	0,86 kg
Brutto hmotnost	0,96 kg
Číslo celní sazby	39269097
ETIM 9	EC000211

Funkce

ETIM 8	EC000211
ECLASS 8.0	27142421
Popis výrobku	Přírub. deska z plastu, vel.5, IP65, 1ks
