

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2565.200

Plastová přírubová deska, modulární

Stát: 22.5.2026 (Zdroj: rittal.com/cz-cs)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2565.200 - Plastová přírubová deska, modulární s metrickým předlisovaným otvorem, pro AX

Plast na předlisovaných otvorech pro kabelové průchodky stačí jednoduše perforovat. Dodatečné pravoúhlé výřezy a zesilovací rámy umožňují přímou montáž kabelové průchodky, modulárně.



Funkce

| | |
|---|--|
| Obj. číslo | SZ 2565.200 |
| Popis výrobku | Plast na předlisovaných otvorech pro kabelové průchodky stačí jednoduše perforovat. Dodatečné pravoúhlé výřezy a zesilovací rámy umožňují přímou montáž kabelové průchodky, modulárně. |
| Materiál | plast dle normy UL 94-V0 |
| Barva | RAL 7035 |
| Number of rectangular cutouts information | 1 hranatý výřez pro umístění 10 těsnicích vložek, malý |
| Number of rectangular cutouts | 5 |
| Poznámka | Přiřazení velikosti příruby naleznete u příslušných skříní |
| Počet zeslabených míst k vyražení metrických otvorů | 4 x M12 4 x M16 4 x M20 3 x M25 1 x M32 1 x M40 |

Funkce

| | |
|------------------------------------|--|
| Rozměry | Šířka: 301 mm Hloubka: 221 mm |
| Vhodné pro | Typ skříně: AX |
| Přírubová deska | Velikost: 5 |
| Rozsah provozních teplot | -40 °C...80 °C |
| Stupeň krytí IP dle normy EN 60529 | IP 66 při správné montáži |
| Type rating podle UL 50E | Typ 1 Typ 12 |
| Balení | 1 ks |
| Netto hmotnost | 0,4 kg |
| Brutto hmotnost | 0,418 kg |
| Číslo celní sazby | 39269097 |
| ETIM 9 | EC000211 |
| ETIM 8 | EC000211 |
| ECLASS 8.0 | 27142421 |
| Popis výrobku | SZ Přírubové desky z plastu, pro AX,pro modulární kabelové průchodky, s předlisovanými otvory, ŠxH: 301x221 mm |

Schválení

| | |
|-----------|------------------|
| Schválení | UL + C-UL - FTTA |
|-----------|------------------|