

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SZ 2566.300

## Přírubová deska z plastu

Stát: 2.4.2026 (Zdroj: [rittal.com/cz-cs](http://rittal.com/cz-cs))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 2566.300 - Přírubová deska z plastu s membránami, pro AX

Propíchněte plast hrotem a protáhněte kabel.

## Funkce

Obj. číslo	SZ 2566.300
Popis výrobku	Propíchněte plast hrotem a protáhněte kabel.
Materiál	plast dle normy UL 94-V0
Barva	V odstínu podobném RAL 7035
Poznámka	Přiřazení velikosti příruby naleznete u příslušných skříní
Rozměry	Šířka: 401 mm Hloubka: 221 mm
Vhodné pro	Typ skříně: AX
Přírubová deska	Velikost: 6
Stupeň krytí IP dle normy EN 60529	IP 66 při správné montáži
Type rating podle UL 50E	Typ 1 Typ 12
Počet kabelových průchodků a Ø (mm) min.-max.	30 x 5-11 50 x 10-15 8 x 15-25 2 x 19-34 2 x 26-35 2 x 26-54 1 x 50-110
Balení	1 ks
Netto hmotnost	0,752 kg
Brutto hmotnost	0,76 kg
Číslo celní sazby	39269097

## Funkce

---

ETIM 9	EC000211
ETIM 8	EC000211
ECLASS 8.0	27142421
Popis výrobku	SZ Přírubové desky z plastu, pro AX, s membránami, ŠxH: 401x221 mm, pro přírubové desky velikosti 6

## Schválení

---

Schválení	UL + C-UL - FTTA
-----------	------------------