

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2567.300

Přírubová deska z plastu

Stát: 7.4.2026 (Zdroj: rittal.com/cz-cs)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2567.300 - Přírubová deska z plastu s membránami, pro AX

Propíchněte plast hrotem a protáhněte kabel.

Funkce

Obj. číslo	SZ 2567.300
Popis výrobku	Propíchněte plast hrotem a protáhněte kabel.
Materiál	plast dle normy UL 94-V0
Barva	V odstínu podobném RAL 7035
Poznámka	Přiřazení velikosti příruby naleznete u příslušných skříní
Rozměry	Šířka: 436 mm Hloubka: 221 mm
Vhodné pro	Typ skříně: AX
Přírubová deska	Velikost: 7
Stupeň krytí IP dle normy EN 60529	IP 66 při správné montáži
Type rating podle UL 50E	Typ 1 Typ 12
Počet kabelových průchodků a Ø (mm) min.-max.	30 x 5-11 52 x 10-15 8 x 15-25 6 x 19-34 4 x 26-35 2 x 26-54 1 x 50-110
Balení	1 ks
Netto hmotnost	0,8 kg
Brutto hmotnost	0,82 kg
Číslo celní sazby	39269097

Funkce

ETIM 9	EC000211
ETIM 8	EC000211
ECLASS 8.0	27142421
Popis výrobku	Přírubová deska z plastu, s membránami, pro AX, ŠxH: 436x221 mm, pro velikost 7

Schválení

Schválení	UL + C-UL - FTTA
-----------	------------------