

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AX 2571.100

# Kovová přírubová deska

Stát: 12.5.2026 (Zdroj: [rittal.com/cz-cs](http://rittal.com/cz-cs))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AX 2571.100 - Kovová přírubová deska s metrickým předlisovaným otvorem, pro AX

Otvory pro kabelové průchodky jednoduše prorazte šroubovákem.

## Funkce

Obj. číslo	AX 2571.100
Popis výrobku	Otvory pro kabelové průchodky jednoduše prorazte šroubovákem.
Materiál	Ocelový plech
Barva	RAL 7035
Poznámka	Přiřazení velikosti příruby naleznete u příslušných skříní
Počet zeslabených míst k vyražení metrických otvorů	2 x M12 2 x M16 9 x M20 5 x M25 1 x M32 1 x M40
Rozměry	Šířka: 256 mm Hloubka: 149 mm
Vhodné pro	Typ skříně: AX
Přírubová deska	Velikost: 1
Stupeň krytí IP dle normy EN 60529	IP 66 při správné montáži
Type rating podle UL 50E	Typ 1 Type 12K
Balení	1 ks
Netto hmotnost	0,46 kg
Brutto hmotnost	0,469 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	2,3 kg CO2 eq (Cat B)

# Funkce

---

Upozornění ke třídě PCF	Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení
Číslo celní sazby	73079100
ETIM 9	EC000211
ETIM 8	EC000211
ECLASS 8.0	27142421
Popis výrobku	SZ Kovová přírubová deska, pro AX, s metrickým předlisovaným otvorem, ŠxH: 256x149 mm, pro přírubové desky velikosti 1

# Schválení

---

Schválení	UL + C-UL - FTTA
-----------	------------------