



SZ 2577.010

Plastové rukojeti

Stát: 14.5.2026 (Zdroj: [rittal.com/cz-cs](https://www.rittal.com/cz-cs))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2577.010 - Plastové rukojeti pro otočné uzávěry

Alternativa ke standardní zámkové vložce s válcovou vložkou zámku nebo bez ní. Použití v souladu se seznamy uvolnění materiálů příslušné značky pro konkrétní projekt.

Funkce

Obj. číslo	SZ 2577.010
Provedení	A
Popis výrobku	Alternativa ke standardní zámkové vložce s bezpečnostní válcovou vložkou nebo bez ní.
Materiál	Skříň z plastu zpevněného skelnými vlákny Vačka: plast Těsnění: PU Upínací díl: ocelový plech, pozinkovaný
Barva	RAL 9011
Rozsah dodávky	Dodává se bez klíčů. Plastová rukojeť Těsnění Upínací díl Vačka AX Vačka KX Upevňovací šroub
Poznámka	Jiné zámky na vyžádání.
Poznámka k obj. č.	U zámku E1 lze klíč vytáhnout jen v zamčeném stavu. To znamená, že pro skříň lze použít jen jednu plastovou rukojeť 2577.010. Pro případný druhý otočný uzávěr lze pak použít plastovou rukojeť 2533.100 bez zámku.
Uzávěr	Vložka uzávěru: Zámek E1
Balení	1 ks
Netto hmotnost	0,111 kg
Brutto hmotnost	0,111 kg
Číslo celní sazby	39269097

Funkce

ETIM 9	EC000327
ETIM 8	EC000327
ECLASS 8.0	27409217
Popis výrobku	SZ plastic handle for AX and KX, with lock insert E1
