


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AX 2580.119 Těsnicí vložka

Stát: 22.5.2026 (Zdroj: rittal.com/cz-cs)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AX 2580.119 - Těsnicí vložka pro přírubovou desku z plastu, modulární a těsnicí rám, modulární

Drážkované těsnicí vložky společně s matricemi (inlay) slouží k individuálnímu zavedení kabelů, dokonce i již konfekcionovaných kabelů.

Funkce

Obj. číslo	AX 2580.119
Provedení	Velká těsnicí vložka
Popis výrobku	Drážkované těsnicí vložky společně s matricemi (inlay) slouží k individuálnímu zavedení kabelů, dokonce i již konfekcionovaných kabelů.
Materiál	Plast
Barva	RAL 7035
Type rating podle UL 50E	Typ 1 Typ 12 Typ 4X pouze pro použití ve vnitřních prostorech
Pro průměr kabelu	19 mm
Balení	5 ks
Netto hmotnost	0,1 kg
Brutto hmotnost	0,147 kg
Číslo celní sazby	40082900
ETIM 9	EC000441
ETIM 8	EC000441
ECLASS 8.0	27149109
Popis výrobku	SZ Těsnicí vložky, pro modulární kabelové průchodky, velké, pro průměr kabelu 19 mm

Schválení

Schválení

UR + C-UR (recognized)