

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AX 2583.100

Těsnicí rám, modulární

Stát: 7.7.2026 (Zdroj: rittal.com/cz-cs)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AX 2583.100 - Těsnicí rám, modulární

Pro univerzální použití na všech plochách a stěnách, pro zavedení konfekcionovaných kabelů a vodičů s konektorem. Možná je též montáž na 24-pólové nebo 16-pólové výřezy pro konektor.

Funkce

Obj. číslo	AX 2583.100
Provedení	Pro 10 malých těsnicích vložek
Popis výrobku	Pro univerzální použití na všech plochách a stěnách, pro zavedení konfekcionovaných kabelů a vodičů s konektorem. Možná je též montáž na 24pólové nebo 16pólové výřezy pro konektor.
Materiál	Plast
Barva	Černá
Rozsah dodávky	Těsnicí rám Zajišťovací rám
Potřebný výřez	113,5 × 46 mm (24-pólová)
Rozměry	Šířka: 153,08 mm Hloubka: 70,08 mm
Stupeň krytí IP dle normy IEC 60529	IP 66
Balení	1 ks
Netto hmotnost	0,13 kg
Brutto hmotnost	0,148 kg
Číslo celní sazby	39269097
ETIM 9	EC000441
ETIM 8	EC000441
ECLASS 8.0	27149109
Popis výrobku	SZ Těsnicí rámeček, pro modulární kabelové průchodky, pro 10 malých těsnicích vložek nebo do otvorů pro konektory (24pólové)

Schválení

Schválení

UR + C-UR (recognized)