


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TP 2686.600 Kompaktní pulty

Stát: 3.4.2026 (Zdroj: rittal.com/cz-cs)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TP 2686.600 - Kompaktní pulty Nerez ocel

Kompaktní pulty z nerez oceli 1.4301, (AISI 304), jednotka připravená k montáži s vysokým stupněm krytí IP 55 ve čtyřech různých šířkách. Snadná manipulace díky aretaci s automatickým zajištěním víka. Vyměnitelná zámková vložka. Snadné vedení kabelů díky děleným podlahovým plechům



Funkce

Obj. číslo	TP 2686.600
Materiál	Skříň: nerez ocel 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm Dveře, resp. dvoukřídlé dveře a kryt pultu: nerez ocel 1.4301 (AISI 304), 2,0 mm Montážní deska: Ocelový plech, 3,0 mm
Povrch	Skříň, dveře, kryt pultu a podlahové plechy: jemně zbrošený povrch, zrnitost 400 Montážní deska: pozinkovaná
Rozsah dodávky	Skříň, zezadu a po stranách uzavřená Dveře, popř. dvojité dveře vpředu, s tyčovým uzávěrem Kryt pultu s aretací krytu a otočným uzávěrem zajištěným ve skříni Uzávěry s vložkou typu Doppelbart Podlahové plechy, dělené Montážní deska
Rozměry	Šířka: 1.200 mm Výška: 960 mm
Rozměry montážní desky (Š x V)	1.130 mm x 780 mm
Hloubka nahoře	480 mm

Funkce

Hloubka dole	400 mm
Počet dveří	2
Stupeň krytí IP dle normy IEC 60529	IP 55
Protection category NEMA	NEMA 12
Základní materiál	Nerez ocel 1.4301 (AISI 304)
Rozměry	Šířka: 1.200 mm Výška: 960 mm Hloubka nahoře: 480 mm Hloubka dole: 400 mm
Balení	1 ks
Netto hmotnost	83,1 kg
Brutto hmotnost	90,3 kg
Číslo celní sazby	94032080
ETIM 9	EC000784
ETIM 8	EC000784
ECLASS 8.0	27180504
Popis výrobku	Stojanový pult TP, ŠVH: 1200x960x400/H2: 480 mm, z nerezové oceli, 1.4301

Schválení

Schválení	TÜV UL + C-UL (listed)
Vysvětlení	Prohlášení o shodě Prohlášení o shodě UK