

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## TP 2694.500 Univerzální pulty TP

Stát: 2.7.2026 (Zdroj: [rittal.com/cz-cs](http://rittal.com/cz-cs))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# TP 2694.500 - Univerzální pulty TP

Univerzální pulty TP, vysoká stabilita a stupeň krytí IP 55 díky korpusu vyrobenému téměř z jednoho kusu. Flexibilní uspořádání čelní stěny, volitelně se zásuvkou nebo pultem. Snadná přístupnost díky děleným dveřím. Vyměnitelná zámková vložka

## Funkce

Obj. číslo	TP 2694.500
Provedení	s nízkými čelními dveřmi
Změna výrobku	Univerzální pult přichází s novou montážní deskou systému řadových skříní VX25.
Materiál	Skříň, podlahové plechy: ocelový plech 1,5 mm Dveře: ocelový plech, 2,0 mm Montážní deska: Ocelový plech, 3,0 mm
Povrch	Skříň a dveře: základní barva nanosená máčením, z vnější strany strukturovaná prášková barva Montážní deska a podlahové plechy: pozinkované
Barva	RAL 7035
Rozsah dodávky	Skříň s dveřmi Montážní deska Podlahové plechy
Rozměry	Šířka: 600 mm Výška: 1.300 mm
Rozměry montážní desky (Š x V)	499 mm x 1.196 mm
Hloubka nahoře	417,5 mm
Hloubka dole	500 mm
Kód IK	IK08
Poznámka	Pro univerzální pult s krátkými předními dveřmi: pro zachování stupně krytí je nutné namontovat pultovou představbu.
Stupeň krytí IP dle normy IEC 60 529	IP 55

# Funkce

Protection category NEMA	NEMA 12
Základní materiál	Ocelový plech
Rozměry	Šířka: 600 mm Výška: 1.300 mm Hloubka nahoře: 417,5 mm Hloubka dole: 500 mm
Balení	1 ks
Netto hmotnost	72,2 kg
Brutto hmotnost	76 kg
Číslo celní sazby	94032080
ETIM 9	EC000784
ETIM 8	EC000784
ECLASS 8.0	27180504
Popis výrobku	Pult AP jednodveř. s MP

# Schválení

Schválení	TÜV UL + C-UL (listed)
Vysvětlení	Prohlášení o shodě Prohlášení o shodě UK