

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TP 2694.500 Univerzální pulty TP

Stát: 15.5.2026 (Zdroj: rittal.com/cz-cs)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TP 2694.500 - Univerzální pulty TP

Univerzální pulty TP, vysoká stabilita a stupeň krytí IP 55 díky korpusu vyrobenému téměř z jednoho kusu. Flexibilní uspořádání čelní stěny, volitelně se zásuvkou nebo pultem. Snadná přístupnost díky děleným dveřím. Vyměnitelná zámková vložka

Funkce

Obj. číslo	TP 2694.500
Provedení	s nízkými čelními dveřmi
Změna výrobku	Univerzální pult přichází s novou montážní deskou systému řadových skříní VX25.
Materiál	Skříň, podlahové plechy: ocelový plech 1,5 mm Dveře: ocelový plech, 2,0 mm Montážní deska: Ocelový plech, 3,0 mm
Povrch	Skříň a dveře: základní barva nanesená máčením, z vnější strany strukturovaná prášková barva Montážní deska a podlahové plechy: pozinkované
Barva	RAL 7035
Rozsah dodávky	Skříň s dveřmi Montážní deska Podlahové plechy
Rozměry	Šířka: 600 mm Výška: 1.300 mm
Rozměry montážní desky (Š x V)	499 mm x 1.196 mm
Hloubka nahoře	417,5 mm
Hloubka dole	500 mm
Kód IK	IK08
Poznámka	Pro univerzální pult s krátkými předními dveřmi: pro zachování stupně krytí je nutné namontovat pultovou představbu.
Stupeň krytí IP dle normy IEC 60 529	IP 55

Funkce

Protection category NEMA	NEMA 12
Základní materiál	Ocelový plech
Rozměry	Šířka: 600 mm Výška: 1.300 mm Hloubka nahoře: 417,5 mm Hloubka dole: 500 mm
Balení	1 ks
Netto hmotnost	72,2 kg
Brutto hmotnost	76 kg
Číslo celní sazby	94032080
ETIM 9	EC000784
ETIM 8	EC000784
ECLASS 8.0	27180504
Popis výrobku	Pult AP jednodveř. s MP

Schválení

Schválení	TÜV UL + C-UL (listed)
Vysvětlení	Prohlášení o shodě Prohlášení o shodě UK