

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



FT 2735.510 Systémové okno

Stát: 7.4.2026 (Zdroj: rittal.com/cz-cs)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



FT 2735.510 - Systémové okno pro VX, TS, VX SE

K zakrytí zobrazovacích a ovládacích přístrojů nebo výřezů a na ochranu před nečistotou, kapalinami a neoprávněným přístupem.



Funkce

Obj. číslo	FT 2735.510
Provedení	Profil 30
Popis výrobku	K zakrytí zobrazovacích a ovládacích přístrojů nebo výřezů a na ochranu před nečistotou, kapalinami a neoprávněným přístupem.
Materiál	Hliníkový protlačovaný profil s rohovými díly ze zinkového tlakového odlitku a jednovrstvým bezpečnostním sklem.
Povrch	Základní rám: s práškovým nástřikem odstín RAL 7035 Profil závěsů a uzavírací profil: eloxovaný v přírodním odstínu
Value base frame	Z jednovrstvého bezpečnostního skla: vysoká odolnosti vůči rozpouštědlům a poškrábání, antistatické, nízké nebezpečí zranění při rozbití. Sériová uzavírací vložka typu Doppelbart, zaměnitelná za uzavírací vložky 27 mm, provedení A a/nebo za uzavírací systém Ergoform S (kromě V=270 mm) Závěs s úhlem otevření 180° lze snadno zavěsit.

Funkce

Value base frame	Díky přizpůsobeným rozměrům jej lze snadno přišroubovat ke dveřím (trubkový rám dveří lze použít jako vrtací šablonu). Snadné vyrovnání na výšku. Stabilizuje výřez pro dveře. Zakrývá hranu výřezu. Na těsnění nejsou žádné nečistoty, sklo je zajištěné proti vypáčení, při otevření nepadají žádné nečistoty a za okno nezatéká žádná kapalina. Rámový profil s výškou 30 mm nebo 60 mm
Stupeň krytí IP dle normy EN 60529	IP 54
Poznámka	Sériová uzavírací vložka typu Doppelbart, zaměnitelná za uzavírací vložky 27 mm, provedení A a/nebo za uzavírací systém Ergoform S (kromě V=270 mm) Nevhodné pro instalaci venku
Vhodné pro	Typ skříně: VX TS VX SE Šířka: = 600 mm
Rozměry	Šířka: 500 mm Výška: 370 mm Hloubka: 47 mm
Průhledová plocha	Šířka průhledového okna: 363 mm Výška průhledového okna: 298 mm
Montážní hloubka pro komponenty (max.)	33 mm
Balení	1 ks
Netto hmotnost	3,61 kg
Brutto hmotnost	3,81 kg
Číslo celní sazby	76101000
ETIM 9	EC002527
ETIM 8	EC002527
ECLASS 8.0	27182301

Funkce

Popis výrobku

FT systémové okno, pro VX, TS, VX SE, profil 30, ŠVH:
500x370x47 mm, pro šířku: 600 mm

Schválení

Certifikáty

Stupeň krytí

Vysvětlení

Prohlášení výrobce