

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## FT 2735.530 Systémové okno

Stát: 11.5.2026 (Zdroj: [rittal.com/cz-cs](http://rittal.com/cz-cs))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# FT 2735.530 - Systémové okno pro VX, TS, VX SE

K zakrytí zobrazovacích a ovládacích přístrojů nebo výřezů a na ochranu před nečistotou, kapalinami a neoprávněným přístupem.



## Funkce

|                  |  |
|------------------|--|
| Obj. číslo       | FT 2735.530  |
| Provedení        | Profil 30  |
| Popis výrobku    | K zakrytí zobrazovacích a ovládacích přístrojů nebo výřezů a na ochranu před nečistotou, kapalinami a neoprávněným přístupem.  |
| Materiál         | Hliníkový protlačovaný profil s rohovými díly ze zinkového tlakového odlitku a jednovrstvým bezpečnostním sklem.   |
| Povrch           | Základní rám: s práškovým nástřikem odstín RAL 7035<br>Profil závěsů a uzavírací profil: eloxovaný v přírodním odstínu   |
| Value base frame | Z jednovrstvého bezpečnostního skla: vysoká odolnost vůči rozpouštědlům a poškrábání, antistatické, nízké nebezpečí zranění při rozbití.<br>Sériová uzavírací vložka typu Doppelbart, zaměnitelná za uzavírací vložky 27 mm, provedení A a/nebo za uzavírací systém Ergoform S (kromě V=270 mm)<br>Závěs s úhlem otevření 180° lze snadno zavěsit. |

# Funkce

|  |   |
|--|---|
| Value base frame                       | Díky přizpůsobeným rozměrům jej lze snadno přišroubovat ke dveřím (trubkový rám dveří lze použít jako vrtací šablonu).<br>Snadné vyrovnání na výšku.<br>Stabilizuje výřez pro dveře.<br>Zakrývá hranu výřezu.<br>Na těsnění nejsou žádné nečistoty, sklo je zajištěné proti vypáčení, při otevření nepadají žádné nečistoty a za okno nezatéká žádná kapalina.<br>Rámový profil s výškou 30 mm nebo 60 mm |
| Stupeň krytí IP dle normy EN 60529     | IP 54   |
| Poznámka                               | Sériová uzavírací vložka typu Doppelbart, zaměnitelná za uzavírací vložky 27 mm, provedení A a/nebo za uzavírací systém Ergoform S (kromě V=270 mm)<br>Nevhodné pro instalaci venku   |
| Vhodné pro                             | Typ skříně: VX<br>TS<br>VX SE<br>Šířka: = 600 mm  |
| Rozměry                                | Šířka: 500 mm<br>Výška: 570 mm<br>Hloubka: 47 mm  |
| Průhledová plocha                      | Šířka průhledového okna: 363 mm<br>Výška průhledového okna: 498 mm  |
| Montážní hloubka pro komponenty (max.) | 33 mm   |
| Balení                                 | 1 ks  |
| Netto hmotnost                         | 4,783 kg  |
| Brutto hmotnost                        | 5,06 kg   |
| Číslo celní sazby                      | 76101000  |
| ETIM 9                                 | EC002527  |
| ETIM 8                                 | EC002527  |
| ECLASS 8.0                             | 27182301  |

# Funkce

---

Popis výrobku

FT systémové okno, pro VX, TS, VX SE, profil 30, ŠVH:  
500x570x47 mm, pro šířku: 600 mm

# Schválení

---

Certifikáty

Stupeň krytí