

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



FT 2735.570 Systémové okno

Stát: 7.7.2026 (Zdroj: rittal.com/cz-cs)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



FT 2735.570 - Systémové okno pro VX, TS, VX SE

K zakrytí zobrazovacích a ovládacích přístrojů nebo výřezů a na ochranu před nečistotou, kapalinami a neoprávněným přístupem.



Funkce

| | |
|------------------|---|
| Obj. číslo | FT 2735.570 |
| Provedení | Profil 30 |
| Popis výrobku | K zakrytí zobrazovacích a ovládacích přístrojů nebo výřezů a na ochranu před nečistotou, kapalinami a neoprávněným přístupem. |
| Materiál | Hliníkový protlačovaný profil s rohovými díly ze zinkového tlakového odlitku a jednovrstvým bezpečnostním sklem. |
| Povrch | Základní rám: s práškovým nástřikem odstín RAL 7035 Profil závěsů a uzavírací profil: eloxovaný v přírodním odstínu |
| Value base frame | Z jednovrstvého bezpečnostního skla: vysoká odolnosti vůči rozpouštědlům a poškrábání, antistatické, nízké nebezpečí zranění při rozbití. Sériová uzavírací vložka typu Doppelbart, zaměnitelná za uzavírací vložky 27 mm, provedení A a/nebo za uzavírací systém Ergoform S (kromě V=270 mm) Závěs s úhlem otevření 180° lze snadno zavěsit. |

Funkce

| | |
|--|---|
| Value base frame | Díky přizpůsobeným rozměrům jej lze snadno přišroubovat ke dveřím (trubkový rám dveří lze použít jako vrtací šablonu). Snadné vyrovnání na výšku. Stabilizuje výřez pro dveře. Zakrývá hranu výřezu. Na těsnění nejsou žádné nečistoty, sklo je zajištěné proti vypáčení, při otevření nepadají žádné nečistoty a za okno nezatéká žádná kapalina. Rámový profil s výškou 30 mm nebo 60 mm |
| Stupeň krytí IP dle normy EN 60529 | IP 54 |
| Poznámka | Sériová uzavírací vložka typu Doppelbart, zaměnitelná za uzavírací vložky 27 mm, provedení A a/nebo za uzavírací systém Ergoform S (kromě V=270 mm) Nevhodné pro instalaci venku |
| Vhodné pro | Typ skříně: VX TS VX SE Šířka: = 800 mm |
| Rozměry | Šířka: 700 mm Výška: 370 mm Hloubka: 47 mm |
| Průhledová plocha | Šířka průhledového okna: 563 mm Výška průhledového okna: 298 mm |
| Montážní hloubka pro komponenty (max.) | 33 mm |
| Balení | 1 ks |
| Netto hmotnost | 4,619 kg |
| Brutto hmotnost | 4,9 kg |
| Číslo celní sazby | 76101000 |
| ETIM 9 | EC002527 |
| ETIM 8 | EC002527 |
| ECLASS 8.0 | 27182301 |

Funkce

Popis výrobku

FT systémové okno, pro VX, TS, VX SE, profil 30, ŠVH:
700x370x47 mm, pro šířku: 800 mm

Schválení

Certifikáty

Stupeň krytí