

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## FT 2780.000

# Kryt z organického akrylátového skla

Stát: 4.7.2026 (Zdroj: [rittal.com/cz-cs](http://rittal.com/cz-cs))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# FT 2780.000 - Kryt z organického akrylátového skla

Na ochranu zobrazovacích a ovládacích prvků ve standardních 19" nebo metrických rozměrech.

## Funkce

Obj. číslo	FT 2780.000
Provedení	palcové provedení
Popis výrobku	S bezpečnostním uzávěrem, zámek č. 3524 E.
Materiál	Rám: hliníkové protlačované profily s rohovými díly z tlakového odlitku Výplň: akrylátové sklo, v kouřovém odstínu
Rozsah dodávky	Včetně závěsů a upevňovacího materiálu. Včetně bezpečnostní vložky č. 3524 E
Stupeň krytí IP dle normy EN 60529	IP 54
Rozměry	Šířka: 320 mm Výška: 158 mm Hloubka: 47,5 mm
Průhledová plocha	Šířka průhledového okna: 280 mm Výška průhledového okna: 137,5 mm
Montážní hloubka pro komponenty (max.)	43 mm
Montážní rozměry	Installation depth for components: 269,2 mm Montážní šířka pro komponenty: ½ 19"
Balení	1 ks
Netto hmotnost	0,937 kg
Brutto hmotnost	1,137 kg
Číslo celní sazby	39205100
ETIM 9	EC002527
ETIM 8	EC002527
ECLASS 8.0	27182301

# Funkce

---

Popis výrobku

Příklop z akrylát. skla 320x158x47,5mm