


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



FT 2782.000

Kryt z organického akrylátového skla

Stát: 28.6.2026 (Zdroj: rittal.com/cz-cs)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



FT 2782.000 - Kryt z organického akrylátového skla

Na ochranu zobrazovacích a ovládacích prvků ve standardních 19" nebo metrických rozměrech.

Funkce

| | |
|--|---|
| Obj. číslo | FT 2782.000 |
| Provedení | palcové provedení |
| Popis výrobku | S bezpečnostním uzávěrem, zámek č. 3524 E. |
| Materiál | Rám: hliníkové protlačované profily s rohovými díly z tlakového odlitku Výplň: akrylátové sklo, v kouřovém odstínu |
| Rozsah dodávky | Včetně závěsů a upevňovacího materiálu. Včetně bezpečnostní vložky č. 3524 E |
| Stupeň krytí IP dle normy EN 60529 | IP 54 |
| Rozměry | Šířka: 534 mm Výška: 291,5 mm Hloubka: 47,5 mm |
| Průhledová plocha | Šířka průhledového okna: 494 mm Výška průhledového okna: 271 mm |
| Montážní hloubka pro komponenty (max.) | 43 mm |
| Montážní rozměry | Installation depth for components: 482,6 mm Montážní šířka pro komponenty: 19" |
| Balení | 1 ks |
| Netto hmotnost | 1,846 kg |
| Brutto hmotnost | 2,046 kg |
| Číslo celní sazby | 39205100 |
| ETIM 9 | EC002527 |
| ETIM 8 | EC002527 |
| ECLASS 8.0 | 27182301 |

Funkce

Popis výrobku

Příklop z akrylát. skla 534x291,5x47,5mm