


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



FT 2787.000

Kryt z organického akrylátového skla

Stát: 2.6.2026 (Zdroj: rittal.com/cz-cs)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



FT 2787.000 - Kryt z organického akrylátového skla

Na ochranu zobrazovacích a ovládacích prvků ve standardních 19" nebo metrických rozměrech.

Funkce

Obj. číslo	FT 2787.000
Provedení	metrické provedení
Popis výrobku	S bezpečnostním uzávěrem, zámek č. 3524 E.
Materiál	Rám: hliníkové protlačované profily s rohovými díly z tlakového odlitku Výplň: akrylátové sklo, v kouřovém odstínu
Rozsah dodávky	Včetně závěsů a upevňovacího materiálu. Včetně bezpečnostní vložky č. 3524 E
Stupeň krytí IP dle normy EN 60529	IP 54
Rozměry	Šířka: 500 mm Výška: 400 mm Hloubka: 47,5 mm
Průhledová plocha	Šířka průhledového okna: 460 mm Výška průhledového okna: 379,5 mm
Montážní hloubka pro komponenty (max.)	43 mm
Balení	1 ks
Netto hmotnost	2,228 kg
Brutto hmotnost	2,428 kg
Číslo celní sazby	39205100
ETIM 9	EC002527
ETIM 8	EC002527
ECLASS 8.0	27182301
Popis výrobku	Příklop z akrylát. skla, 500x400x47,5mm