

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



FT 2793.560 Průhledové okno

28.6.2026 (Zdroj: rittal.com/cz-cs)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



FT 2793.560 - Průhledové okno Nerez ocel

K zakrytí zobrazovacích a ovládacích přístrojů nebo výřezů a na ochranu před nečistotou, kapalinami a neoprávněným přístupem. Materiál nerezová ocel 1.4301 (AISI 304).



Funkce

Obj. číslo	FT 2793.560
Popis výrobku	Sériově vybaveno vnitřními 130° závěsy a těsněním po celém obvodu.
Materiál	Nerez ocel 1.4301 (AISI 304) Jednovrstvé bezpečnostní sklo
Rozsah dodávky	Včetně upevňovacího materiálu
Stupeň krytí IP dle normy EN 60529	IP 54
Poznámka	Sériová uzavírací vložka typu Doppelbart, zaměnitelná za uzavírací vložky 27 mm, provedení A a/nebo za uzavírací systém Ergoform S (kromě V=270 mm)
Rozměry	Šířka: 522 mm Výška: 600 mm Hloubka: 38 mm
Průhledová plocha	Šířka průhledového okna: 408 mm Výška průhledového okna: 543 mm

Funkce

Montážní hloubka pro komponenty (max.)	31 mm
--	-------

Balení	1 ks
--------	------

Netto hmotnost	6,175 kg
----------------	----------

Brutto hmotnost	6,5 kg
-----------------	--------

Číslo celní sazby	76101000
-------------------	----------

ETIM 9	EC002527
--------	----------

ETIM 8	EC002527
--------	----------

ECLASS 8.0	27182204
------------	----------

Popis výrobku	Prosklené okno nerez
---------------	----------------------
