


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AX 2820.101

# Rohový díl podstavce s kryty podstavce vpředu a vzadu, 100 mm

Stát: 13.5.2026 (Zdroj: [rittal.com/cz-cs](http://rittal.com/cz-cs))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AX 2820.101 - Rohový díl podstavce s kryty podstavce vpředu a vzadu, 100 mm pro AX

Rohový díl podstavce s velkým otvorem pro optimální přístup k místu šroubového spoje, s možností zakrytí plastovým rohovým krytem.

## Funkce

Obj. číslo	AX 2820.101
Popis výrobku	Rohový díl podstavce s velkým otvorem pro optimální přístup k místu šroubového spoje, s možností zakrytí plastovým rohovým krytem.
Materiál	Rohový díl podstavce: ocelový plech Kryt podstavce vpředu/vzadu: ocelový plech Rohová krytka: plast
Barva	RAL 9005
Rozsah dodávky	4 rohové díly podstavce, výška 100 mm 4 rohové kryty 2 kryty podstavce vpředu/vzadu, výška 100 mm Včetně upevňovacího materiálu
Poznámka	K dokončení jednotky podstavce jsou na boku nutné prvky podstavce Komponenty 1. generace systému podstavců nelze kombinovat s komponenty 2. generace systému podstavců
Rozměry	Výška: 100 mm
Vhodné pro	Typ skříně: AX Šířka: = 1.000 mm
Type rating podle UL 50E	Typ 1 Type 3R Type 4 Typ 12
Balení	2 ks
Netto hmotnost	4,96 kg

## Funkce

---

Číslo celní sazby	94039910
ETIM 9	EC000721
ETIM 8	EC000721
ECLASS 8.0	27182003
Popis výrobku	AX Rohové díly podstavce s krytem podstavce, vpředu a vzadu, V: 100 mm, pro Š: 1000 mm

## Schválení

---

Schválení	UL + C-UL - FTTA
-----------	------------------