


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3108.115

Vnitřní ventilátor do rozváděčové skříně

Stát: 28.6.2026 (Zdroj: rittal.com/cz-cs)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3108.115 - Vnitřní ventilátor do rozváděčové skříně

K vyloučení vzniku ložisek tepla uvnitř rozváděče a na podporu vedení vzduchu zajišťovaného aktivními klimatizačními prvky



Funkce

Obj. číslo	SK 3108.115
Popis výrobku	K vyloučení vzniku ložisek tepla a na podporu vedení chladného vzduchu zajišťovaného aktivními prvky klimatizačních systémů. Lze přestavit ve dvou osách. Upevnění na rámovém profilu. Je možné kaskádové propojení několika ventilátorů pomocí rychloupínací svorky.
Rozsah dodávky	Kompletně propojená jednotka připravená k okamžitému připojení, s axiálním ventilátorem Aretovatelná rychloupínací svorka Upevňovací materiál
Jmenovité provozní napětí	115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Jmenovitý elektrický příkon Pel	Při 50 Hz: 19 W Při 60 Hz: 18 W
Jmenovitý proud max.	Při 50 Hz: 0,24 A Při 60 Hz: 0,23 A
Balení	1 ks
Netto hmotnost	0,96 kg
Brutto hmotnost	1,136 kg

Funkce

Číslo celní sazby	84145915
ETIM 9	EC000320
ETIM 8	EC000320
ECLASS 8.0	27180716
Popis výrobku	Vnitřní ventilátor pro TS

Schválení

Vysvětlení	Prohlášení o shodě
------------	--------------------