


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3118.000

Hygrostat

Stát: 12.5.2026 (Zdroj: rittal.com/cz-cs)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3118.000 - Hygrostat

Zapíná topení, resp. ventilátor při překročení pevně nastavitelné relativní vlhkosti v rozváděči. Tím se relativní vlhkost sníží a nedojde ke kondenzaci na elektronických komponentech.

Funkce

Obj. číslo	SK 3118.000
Popis výrobku	Zapíná topení, resp. ventilátor při překročení pevně nastavitelné relativní vlhkosti v rozváděči. Tím se relativní vlhkost sníží a nedojde ke kondenzaci na elektronických komponentech.
Výhody	Rychlá připojovací technika, tzn. připojovací svorkovnice se šroubovým připojením zvenčí. Flexibilní montáž na svislé nebo vodorovné 35 mm nosné liště dle normy EN 50 022 nebo upevnění nasunutím a zaklapnutím v profilu skříně nebo na montážní desku pomocí přiloženého adaptéru.
Technické údaje	Osazení kontaktu: 1pólový přepínací kontakt jako pružinový skokový spínací člen Povolené zatížení kontaktů: AC ~ 5 (0,2) A (induktivní zátěž při $\cos \varphi = 0,6$) / DC = max. 20 W Rozsah regulace: relativní vlhkost 50 – 100 % Diference spínání: cca 4 %
Barva	RAL 7035
Balení	1 ks
Rozměry	Šířka: 71 mm Výška: 71 mm Hloubka: 33,5 mm
Jmenovité provozní napětí	24 V - 250 V, 1~ 24-48 V (DC)
Netto hmotnost	0,095 kg
Brutto hmotnost	0,104 kg
Číslo celní sazby	90321080
ETIM 9	EC004587
ETIM 8	EC004587

Funkce

ECLASS 8.0	27210708
------------	----------

Popis výrobku	SK Hygrostat, 24-250 V, 1~, 24-48 V (DC), barva RAL 7035, ŠxVxH: 71 x 71 x 33,5 mm
---------------	---

Schválení

Schválení	UL + C-UL (listed)
-----------	--------------------

Vysvětlení	Prohlášení o shodě Prohlášení o shodě UK
------------	---