


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 3138.000

# Střešní ventilátor, střešní odvětrání

Stát: 15.5.2026 (Zdroj: [rittal.com/cz-cs](http://rittal.com/cz-cs))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3138.000 - Střešní ventilátor, střešní odvětrání

Nová generace stropních ventilátorů se systémovým řešením pro všechny velikosti: jeden rozměr montážního výřezu pro všechny výkonnostní třídy. Proudění vzduchu s nízkými tlakovými ztrátami umožňuje vysokou účinnost, zatímco inovativní způsob uchycení zajišťuje vysoký stupeň krytí IP54.



## Funkce

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Obj. číslo                          | SK 3138.000  |
| Provedení                           | střešní montáž   |
| Popis výrobku                       | Střešní ventilátory s vysokým stupněm krytí a flexibilní montáží zevnitř nebo zvenčí.    |
| Barva                               | RAL 7035   |
| Rozsah dodávky                      | Kompletní zařízení, připravené k zapojení a okamžitému použití, včetně skládaného filtru |
| Ventilátor                          | bez motoru ventilátoru   |
| Rozměry                             | Šířka: 400 mm<br>Výška: 133 mm<br>Hloubka: 400 mm  |
| Instalační hloubka                  | 27,5 mm  |
| Montážní výřez                      | Šířka výřezu: 258 mm<br>Hloubka výřezu: 258 mm   |
| Stupeň krytí IP dle normy IEC 60529 | IP 21 bez filtrační vložky<br>IP 54 včetně skládaného filtru                             |

## Funkce

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Stupeň krytí NEMA          | NEMA 12  |
| Poznámka                   | Pro zvýšení stupně krytí na IP 55 lze volitelně použít filtr z netkané textilie (viz příslušenství).<br>Pro zlepšení energetické účinnosti a prodloužení životnosti přístrojů doporučujeme použití teplotních regulátorů nebo ukazatelů. |
| Rozsah provozních teplot   | -20 °C...55 °C   |
| Rozsah skladovacích teplot | -40 °C...70 °C   |
| Balení                     | 1 ks   |
| Netto hmotnost             | 3,2 kg   |
| Brutto hmotnost            | 3,5 kg   |
| Číslo celní sazby          | 84145915   |
| ETIM 9                     | EC000320   |
| ETIM 8                     | EC000320   |
| ECLASS 8.0                 | 27180716   |
| Popis výrobku              | SK Střešní odvětrání, ŠVH: 400 x 133 x 400 mm, bez motoru ventilátoru  |

## Schválení

|            |   |
|------------|---|
| Schválení  | CSA<br>UL + C-UL - FTTA<br>UR + C-UR (recognized) |
| Vysvětlení | Prohlášení o shodě<br>Prohlášení o shodě UK       |