



Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3148.007

Střešní ventilátor, střešní odvětrání

Stát: 31.5.2026 (Zdroj: rittal.com/cz-cs)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3148.007 - Střešní ventilátor, střešní odvětrání

Montáž na všech dostatečně velkých střešních plochách, množství vzduchu 360 m³/h.

Funkce

Obj. číslo	SK 3148.007
Provedení	bez motoru ventilátoru
Změna výrobku	Montážní výřezy nejsou kompatibilní. Při dalším použití střešního plechu je nutný adaptérový rámeček 5050.700.
Materiál	Ocelový plech, s nástřikem
Barva	RAL 7035
Rozsah dodávky	Těsnicí a upevňovací materiál Vrtací šablona
Rozměry	Šířka: 420 mm Výška: 65 mm Hloubka: 340 mm
Montážní výřez	Šířka výřezu: 345 mm Hloubka výřezu: 265 mm
Stupeň krytí IP dle normy IEC 60529	IP 43
Poznámka	Při namontování přídatného držáku filtru s filtrační vložkou se u střešního odvětrání 3148.007 dosahuje stupně krytí IP 44.
Rozsah provozních teplot	-10 °C...60 °C
Balení	1 ks
Netto hmotnost	2,644 kg
Brutto hmotnost	2,844 kg
Číslo celní sazby	73269098
ECLASS 8.0	27180716
Popis výrobku	Střešní odvod vzduchu 360 m ³ /h, RAL7034