


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3149.007

Střešní ventilátor, střešní odvětrání

Stát: 21.5.2026 (Zdroj: rittal.com/cz-cs)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3149.007 - Střešní ventilátor, střešní odvětrání

Montáž na všech dostatečně velkých střešních plochách, množství vzduchu 360 m³/h.

Funkce

Obj. číslo	SK 3149.007
Provedení	Jednotka připravená k okamžitému připojení, s vestavěným radiálním ventilátorem
Změna výrobku	Montážní výřezy nejsou kompatibilní. Při dalším použití střešního plechu je nutný adaptérový rámeček 5050.700.
Materiál	Ocelový plech, s nástřikem
Barva	RAL 7035
Rozsah dodávky	Těsnicí a upevňovací materiál Vrtací šablona Přívodní kabel (3 m)
Jmenovité provozní napětí	230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Jmenovitý elektrický příkon Pel	Při 50 Hz: 42 W
Jmenovitý proud max.	Při 50 Hz: 0,2 A
Rozměry	Šířka: 420 mm Výška: 95 mm Hloubka: 340 mm
Montážní výřez	Šířka výřezu: 345 mm Hloubka výřezu: 265 mm
Stupeň krytí IP dle normy IEC 60529	IP 43
Poznámka	Při namontování přídatného držáku filtru s filtrační vložkou se u střešního odvětrání 3148.007 dosahuje stupně krytí IP 44.
Rozsah provozních teplot	-10 °C...60 °C
Hladina akustického tlaku	Při 50 Hz: 53 dB(A)
Balení	1 ks
Netto hmotnost	5,824 kg

Funkce

Brutto hmotnost	6,131 kg
Číslo celní sazby	84145915
ECLASS 8.0	27180716
Popis výrobku	Nástr. ventilátor 360m3/h, 230V/50,60Hz

Schválení

Vysvětlení	Prohlášení výrobce
------------	--------------------