



Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3149.810

Střešní ventilátor TopTherm

Stát: 20.3.2026 (Zdroj: rittal.com/cz-cs)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3149.810 - Střešní ventilátor TopTherm pro TS 8

Střešní ventilátory pro TS přesně pasují do výřezů pro střešní chladicí jednotky TopTherm. Montáž lze provést i na všechny dostatečně velké střešní plochy. Montážní výřezy nejsou kompatibilní s nástupnickými produkty řady VX IT. Při dalším použití střešního plechu ve VX IT je nutný adaptérový rámeček 5050.701.

Funkce

Obj. číslo	SK 3149.810
Popis výrobku	Aktivní střešní ventilátory svými rozměry přesně odpovídají výřezům pro střešní chladicí jednotky TopTherm nižší a střední výkonové třídy.
Změna výrobku	Montážní výřezy nejsou kompatibilní. Při dalším použití střešního plechu je nutný adaptérový rámeček 5050.701.
Materiál	Ocelový plech, s nástřikem
Barva	RAL 7035
Rozsah dodávky	Jednotka připravená k okamžitému připojení, s vestavěným radiálním ventilátorem Těsnicí a upevňovací materiál
Jmenovité provozní napětí	115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Jmenovitý elektrický příkon Pel	Při 50 Hz: 170 W Při 60 Hz: 225 W
Jmenovitý proud max.	Při 50 Hz: 1,5 A Při 60 Hz: 2,2 A
Rozměry	Šířka: 550 mm Výška: 125 mm Hloubka: 370 mm
Montážní výřez	Šířka výřezu: 475 mm Hloubka výřezu: 260 mm
Stupeň krytí IP dle normy IEC 60529	IP 43
Rozsah provozních teplot	-10 °C...55 °C

Funkce

Hladina akustického tlaku	Při 50 Hz: 69 dB(A) Při 60 Hz: 70 dB(A)
Balení	1 ks
Netto hmotnost	10,107 kg
Brutto hmotnost	10,639 kg
Číslo celní sazby	84145915
ECLASS 8.0	27180716
Popis výrobku	Nástřeš.ventilátor 800m3/h, 115V/50/60Hz

Schválení

Vysvětlení	Prohlášení o shodě
------------	--------------------