



SK 3164.230 - Střešní ventilátory pro VX, VX IT

Střešní ventilátor pro kancelářskou sféru s velmi nízkou hlučností (40 dB) a vysokým objemovým tokem (při volném proudění 1500 m³/h).



Funkce

| | |
|-------------------------------------|--|
| Obj. číslo | SK 3164.230 |
| Výhody | Jednoduchá montáž, u provedení se střešním plechem zcela odpadá zhotovení montážních výřezů Propojená jednotka připravená k okamžitému připojení |
| Materiál | Ocelový plech, s nástřikem |
| Barva | RAL 7035 |
| Rozsah dodávky | Střešní ventilátory Včetně upevňovacího materiálu |
| Jmenovité provozní napětí | 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz |
| Jmenovitý proud max. | Při 50 Hz: 0,3 A Při 60 Hz: 0,35 A |
| Rozměry | Šířka: 511 mm Výška: 227 mm Hloubka: 511 mm |
| Stupeň krytí IP dle normy IEC 60529 | Vnitřní okruh IP 54 |
| Poznámka | Redukce uvedeného aerodynamického výkonu na 800 m ³ /h při tlakové ztrátě 40 Pa za použití dvou krytů podstavce s ventilačními štěrbinami |
| Rozsah provozních teplot | 20 °C...55 °C |

Funkce

| | |
|-------------------|--------------------------|
| Balení | 1 ks |
| Netto hmotnost | 18,35 kg |
| Brutto hmotnost | 19,36 kg |
| Číslo celní sazby | 84145915 |
| ECLASS 8.0 | 27180716 |
| Popis výrobku | Nástř.ventilát. 1500m3/h |

Schválení

| | |
|------------|---|
| Vysvětlení | Prohlášení o shodě Prohlášení o shodě UK |
|------------|---|