

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3165.830 Nosník s ventilátory

Stát: 12.5.2026 (Zdroj: rittal.com/cz-cs)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3165.830 - Nosník s ventilátory

Pro montáž na trubkový rám dveří serverových skříní (čelní nebo zadní dveře) a na podporu horizontálního vedení vzduchu IT vybavení.

Funkce

Obj. číslo	SK 3165.830
Popis výrobku	K dodatečnému vybavení stávajících aplikací DK-TS. Speciálně pro montáž do jednodílných perforovaných dveří z ocelového plechu. Při vzrůstající hustotě prvků v serverových skříních a skříních pro datové sítě se nelze obejít bez aktivní přímé ventilace skříně. Nosník s ventilátory, který se upevňuje na zadních nebo čelních dveřích, podporuje vodorovné vedení vzduchu v serverech a umožňuje tak rychlejší pokles teploty aktivních součástí.
Výhody	Instalací dvou doplňujících sad ventilátorů se zvyšuje dodávané množství vzduchu na 1200 m ³ /h. Směr proudění vzduchu je snadno měnitelný natočením ventilátoru. Možnost kaskádového uspořádání příčných nosníků. Jednoduchá montáž na rám dveří. Propojená jednotka připravená k okamžitému připojení
Barva	RAL 7035
Rozsah dodávky	2 ventilátory Přívodní kabel (2,5 m) Včetně upevňovacího materiálu
Jmenovité provozní napětí	230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Jmenovitý elektrický příkon Pel	Při 50 Hz: 70 W Při 60 Hz: 70 W
Jmenovitý proud max.	Při 50 Hz: 0,38 A Při 60 Hz: 0,36 A
Rozměry	Šířka: 693 mm Výška: 606 mm Hloubka: 64,5 mm
Poznámka	Pouze k montáži na rám dveří!
Hladina akustického tlaku	55 dB(A)

Funkce

Vhodné pro	Typ skříně: Serverové skříně TS 8 DK-TS Šířka: 800 mm
Rozsah provozních teplot	20 °C...55 °C
Balení	1 ks
Netto hmotnost	11,523 kg
Brutto hmotnost	12,129 kg
Číslo celní sazby	73269098
ETIM 9	EC000320
ETIM 8	EC000320
ECLASS 8.0	27180716
Popis výrobku	SK Ventilační vložka na