

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3171.100

Filtrační vložka z netkané textilie

Stát: 11.5.2026 (Zdroj: rittal.com/cz-cs)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3171.100 - Filtrační vložka z netkané textilie

Náhradní filtrační vložky pro střešní ventilátory, ventilátory s filtrem nebo termoelektrické chladiče pro účinnou ochranu komponentů rozváděčové skříně před nečistotami, prachem a vodou.

Funkce

Obj. číslo	SK 3171.100
Provedení	pro ventilátory s filtrem
Popis výrobku	Z netkané textilie s progresivní strukturou. Odolné vůči teplotám do 100 °C, samozhášecí, třída F1 podle ČSN 53 438. Strana se znečištěným vzduchem: otevřená struktura. Vnitřní strana s čistým vzduchem: uzavřená struktura. Spolehlivé odfiltrování téměř všech druhů prachu od velikosti částic 10 µm.
Materiál	Chemická vlákna
Poznámka	Není vhodný pro EMC ventilátory s filtrem/výstupní mřížky.
Vhodné pro obj. č.	3239....
Rozměry	Šířka: 173 mm Výška: 173 mm Hloubka: 17 mm
Třída filtru	dle ČSN EN 779: G3 dle ČSN EN ISO 16890: ISO Coarse 50 %
Balení	5 ks
Netto hmotnost	0,045 kg
Brutto hmotnost	0,25 kg
Číslo celní sazby	56039390
ETIM 9	EC002513
ETIM 8	EC002513
ECLASS 8.0	27180706
Popis výrobku	Náhr. filtrační vložka 5 ks pro SK3238

Schválení

Schválení

UR + C-UR (recognized)