

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 3172.105

## Filtrační vložka z netkané textilie

Stát: 28.6.2026 (Zdroj: [rittal.com/cz-cs](http://rittal.com/cz-cs))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3172.105 - Filtrační vložka z netkané textilie

Náhradní filtrační vložky pro střešní ventilátory, ventilátory s filtrem nebo termoelektrické chladiče pro účinnou ochranu komponentů rozváděčové skříně před nečistotami, prachem a vodou.

## Funkce

Obj. číslo	SK 3172.105
Provedení	pro ventilátory s filtrem
Popis výrobku	Z netkané textilie s progresivní strukturou. Odolné vůči teplotám do 100 °C, samozhášecí, třída F1 podle ČSN 53 438. Strana se znečištěným vzduchem: otevřená struktura. Vnitřní strana s čistým vzduchem: uzavřená struktura. Spolehlivé odfiltrování téměř všech druhů prachu od velikosti částic 10 µm.
Materiál	Chemická vlákna
Poznámka	Není vhodný pro EMC ventilátory s filtrem/výstupní mřížky.
Vhodné pro obj. č.	3240.... 3241....
Rozměry	Šířka: 221 mm Výška: 221 mm Hloubka: 17 mm
Třída filtru	dle ČSN EN 779: G3 dle ČSN EN ISO 16890: ISO Coarse 50 %
Balení	50 ks
Netto hmotnost	0,55 kg
Brutto hmotnost	1,16 kg
Číslo celní sazby	56039390
ETIM 9	EC002513
ETIM 8	EC002513
ECLASS 8.0	27180706
Popis výrobku	Náhr.filtrační vložka 50ks pro SK3240/40

# Schválení

---

Schválení

CSA

UR + C-UR (recognized)