

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3174.100

Filtrační vložka z netkané textilie

Stát: 15.5.2026 (Zdroj: rittal.com/cz-cs)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3174.100 - Filtrační vložka z netkané textilie

Náhradní filtrační vložky pro střešní ventilátory, ventilátory s filtrem nebo termoelektrické chladiče pro účinnou ochranu komponentů rozváděčové skříně před nečistotami, prachem a vodou.

Funkce

Obj. číslo	SK 3174.100
Provedení	pro střešní ventilátory
Popis výrobku	Z netkané textilie s progresivní strukturou. Odolné vůči teplotám do 100 °C, samozhášecí, třída F1 podle ČSN 53 438. Strana se znečištěným vzduchem: otevřená struktura. Vnitřní strana s čistým vzduchem: uzavřená struktura. Spolehlivé odfiltrování téměř všech druhů prachu od velikosti částic 10 µm.
Materiál	Chemická vlákna
Poznámka	Výkonové parametry, stupeň krytí a certifikace přístrojů jsou zaručené jen ve spojení s originálními filtračními vložkami Rittal.
Vhodné pro obj. č.	3138.... 3139.... 3140....
Rozměry	Šířka: 264 mm Výška: 95 mm Hloubka: 17 mm
Třída filtru	dle ČSN EN 779: G3
Stupeň krytí IP dle normy IEC 60 529	IP 55 při instalaci do střešního ventilátoru
Balení	12 ks
Netto hmotnost	0,012 kg
Brutto hmotnost	0,1 kg
Číslo celní sazby	56039390
ETIM 9	EC002513

Funkce

ETIM 8	EC002513
ECLASS 8.0	27180706
Popis výrobku	SK Náhradní filtrační vložka pro SK 3138.xxx, SK 3139.xxx, ŠVH: 264 x 95 x 17 mm

Schválení

Schválení	CSA UR + C-UR (recognized)
-----------	-------------------------------