


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 3182.125 Skládaný filtr

Stát: 13.5.2025 (Zdroj: [rittal.com/cz-cs](http://rittal.com/cz-cs))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3182.125 - Skládaný filtr pro ventilátory s filtrem, chladičí jednotky a chillery

Vysoce kvalitní technologie skládaného filtru umožňuje výrazné zvýšení objemového průtoku vzduchu ve srovnání s běžnými filtračními vložkami z netkané textilie. Výkon chladičí jednotky je vyšší a spotřeba energie je nižší. Lepší vlastnosti filtru také znamenají méně prachu v rozváděči nebo jednotce a výsledně delší intervaly údržby výrazně snižují náklady na servis.



## Funkce

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Obj. č.                    | SK 3182.125   |
| Provedení                  | pro ventilátory s filtrem/výstupní mřížky   |
| Materiál                   | Skládaný filtr: na bázi polyesteru, foukaného polykarbonátu<br>Absorbér: 100% polyester   |
| Barva                      | bílá  |
| Poznámka                   | Výkonové parametry, stupeň krytí a certifikace přístrojů jsou zaručené jen ve spojení s originálními filtračními vložkami Rittal. |
| Vhodný pro obj. č.         | 3240.3xx<br>3240.7xx<br>3240.900<br>3241.7xx<br>3241.900  |
| Rozměry                    | Šířka: 212,5 mm<br>Výška: 212,5 mm<br>Hloubka: 21 mm  |
| Rozměry absorpční podložky | Šířka: 221 mm<br>Výška: 221 mm  |

## Funkce

---

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Stupeň krytí IP dle normy IEC 60529 | IP 55 pro ventilátory s filtrem/výstupní mřížky            |
| Poznámka k obj. č.                  | Není vhodný pro EMC ventilátory s filtrem/výstupní mřížky. |
| Balení                              | 5 ks   |
| Netto hmotnost                      | 0.35   |
| Brutto hmotnost                     | 0.38   |
| Číslo celní sazby                   | 56039390   |
| EAN                                 | 4028177969094  |
| ETIM 9                              | EC002513   |
| ETIM 8                              | EC002513   |
| ECLASS 8.0                          | 27180706   |

## Schválení

---

|           |                        |
|-----------|------------------------|
| Schválení | UR + C-UR (recognized) |
|-----------|------------------------|