

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3201.800

Modulární chladičí dveře pro klimatizační modul VX25

Stát: 13.5.2026 (Zdroj: rittal.com/cz-cs)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3201.800 - Modulární chladicí dveře pro klimatizační modul VX25 pro vestavbu

Chladicí dveře z ocelového plechu pro montáž klimatizačních modulů typu SK 3307.7XX až 3310.7XX.



Funkce

| | |
|--------------------|--|
| Obj. číslo | SK 3201.800 |
| Popis výrobku | Chladicí dveře z ocelového plechu pro montáž klimatizačních modulů typu SK 3307.7XX až 3310.7XX. Chladicí dveře perfektně pasují do celkového vzhledu skříně. |
| Materiál | Ocelový plech |
| Barva | RAL 7035 |
| Rozsah dodávky | Chladicí dveře bez předmontovaného chladicího modulu 180° závěsy, úhel otevření dveří cca 130° |
| Poznámka k obj. č. | Vhodné pro skříně VX U skříní VX o šířce 1 200 mm lze použít jako druhé dveřní křídlo stávající otočné dveře – nezávisle na pozici přístroje vlevo nebo vpravo Závěsy dveří vpravo |
| Vhodné pro | Typ skříně: VX: = 600 mm: = 1.800 mm Typ skříně: = 1.200 mm |
| Balení | 1 ks |
| Netto hmotnost | 25,7 kg |
| Brutto hmotnost | 26,8 kg |
| Číslo celní sazby | 94039910 |

Funkce

| | |
|---------------|--|
| ETIM 9 | EC002510 |
| ETIM 8 | EC002510 |
| ECLASS 8.0 | 27180702 |
| Popis výrobku | Modulární chladicí dveře:VX25 pro vestavbu, š600 nebo 1200, v1800, závěsy vpravo |

Schválení

| | |
|------------|---------------------------------------|
| Vysvětlení | Prohlášení o shodě – regulace F-plynů |
|------------|---------------------------------------|