


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3201.840

Modulární chladičí dveře pro klimatizační modul VX25

Stát: 28.6.2026 (Zdroj: rittal.com/cz-cs)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3201.840 - Modulární chladicí dveře pro klimatizační modul VX25 pro vestavbu

Chladicí dveře z ocelového plechu pro montáž klimatizačních modulů typu SK 3307.7XX až 3310.7XX.

Funkce

Obj. číslo	SK 3201.840
Popis výrobku	Chladicí dveře z ocelového plechu pro montáž klimatizačních modulů typu SK 3307.7XX až 3310.7XX. Chladicí dveře perfektně pasují do celkového vzhledu skříně.
Materiál	Ocelový plech
Barva	RAL 7035
Rozsah dodávky	Chladicí dveře bez předmontovaného chladicího modulu 180° závěsy, úhel otevření dveří cca 130°
Poznámka k obj. č.	Vhodné pro skříně VX U skříní VX o šířce 1 200 mm lze použít jako druhé dveřní křídlo stávající otočné dveře – nezávisle na pozici přístroje vlevo nebo vpravo Závěs dveří vlevo
Vhodné pro	Chladicí modul vlevo
Vhodné pro	Typ skříně: VX: = 600 mm: = 1.800 mm Typ skříně: = 1.200 mm
Balení	1 ks
Netto hmotnost	25,7 kg
Brutto hmotnost	26,8 kg
Číslo celní sazby	94039910
ETIM 9	EC002510
ETIM 8	EC002510
ECLASS 8.0	27180702

Funkce

Popis výrobku

Modulární chladicí dveře: VX25 pro vestavbu, š600 nebo 1200, v1800, závěsy vlevo

Schválení

Vysvětlení

Prohlášení o shodě – regulace F-plynů