


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3201.960

Toroidní transformátor

Stát: 25.5.2026 (Zdroj: rittal.com/cz-cs)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3201.960 - Toroidní transformátor Primární připojení 115 V/400 V

K napájení nástěnných výměníků tepla vzduch/voda v provedení 230 V. Dostupný také s primární přípojkou 115 V nebo 400 V.

Funkce

Obj. číslo	SK 3201.960
Popis výrobku	K napájení nástěnných výměníků tepla vzduch/voda v provedení 230 V. Dostupný také s primární přípojkou 115 V nebo 400 V.
Technické údaje	Výkon 110 VA Tolerance napětí $\pm 10\%$ Primární připojení délka 3500 mm Sekundární připojení délka 1500 mm Montáž na nosné liště 35 mm EN 50 022
Rozsah dodávky	Toroidní transformátor Upevňovací materiál
Balení	1 ks
Snap-mounting to support rails TS 35	Ano
Vhodné pro obj. č.	3363.X0X 3364.X0X 3212.230 3214.100 3214.700 3215.100 3215.700
Rozměry	Šířka: 105 mm Výška: 123 mm Hloubka: 55 mm
Jmenovité provozní napětí	230 V (sekundární), 1~, 50 Hz/60 Hz 400 V (primární), 2~, 50 Hz/60 Hz
Netto hmotnost	2,2 kg

Funkce

Brutto hmotnost	3,214 kg
Číslo celní sazby	85043121
ETIM 9	EC000855
ETIM 8	EC000855
ECLASS 8.0	27180704
Popis výrobku	Toroidní transformátor, 400V 50/60Hz

Schválení

Vysvětlení	Prohlášení o shodě
------------	--------------------