

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 3215.700

# Výměník tepla vzduch-voda

Stát: 28.6.2026 (Zdroj: [rittal.com/cz-cs](http://rittal.com/cz-cs))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3215.700 - Výměník tepla vzduch-voda nástěnná montáž HD

Výměník tepla vzduch/voda pro hygienicky citlivé výrobní oblasti potravinářského průmyslu – optimální doplněk programu Rittal Hygienic Design. Snadno čistitelná konstrukce snižuje riziko kontaminace a zajišťuje bezpečnost potravin.



## Funkce

Obj. číslo	SK 3215.700
Provedení	Díly pro vedení vody z mědi/mosazi (Cu/CuZn)
Popis výrobku	Výměník tepla vzduch/voda pro hygienicky citlivé výrobní oblasti potravinářského průmyslu – optimální doplněk programu Rittal Hygienic Design. Snadno čistitelná konstrukce snižuje riziko kontaminace a zajišťuje bezpečnost potravin.
Výhody	Snadno čistitelná a hygienická konstrukce Sklon horní plochy 30° zamezuje odkládání předmětů a umožňuje rychlé odtékání kapalin Vnější, vyměnitelné obvodové silikonové těsnění zamezuje usazování nečistot mezi skříňí a výměníkem tepla vzduch-voda.
Materiál	Skříň: nerez ocel 1.4301 (AISI 304)
Povrch	Skříň: jemně zbrošený povrch, zrnitost 400, hloubka zrnitosti < 0,8 μm
Rozsah dodávky	Propojená jednotka připravená k okamžitému připojení Vrtací šablona Těsnicí a upevňovací materiál

# Funkce

Celkový chladicí výkon	L 35 W 10 při 200 l/h: 1 kW L 35 W 10 při 400 l/h: 1,2 kW
Jmenovité provozní napětí	230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Jmenovitý elektrický příkon Pel	Při 50 Hz: 77 W Při 60 Hz: 104 W
Jmenovitý proud max.	Při 50 Hz: 0,38 A Při 60 Hz: 0,47 A
Přípustný provozní tlak (p max.)	1: 10 bar
Doba zapnutí	100 %
Chladicí médium	Voda (požadavky na kvalitu naleznete na našich webových stránkách)
Teplota přívodní vody	1 °C...30 °C
Přípojky vody	G 3/8" vnější závit
Regulace teploty	Termostaticky řízený elektromagnetický ventil
Kontrola teploty	Přístrojový interní termostat s přepínacím kontaktem, spínací proud 16 A, rozsah nastavení +20 °C...+60 °C (nastavení z výroby +35 °C)
Rozsah provozních teplot	1 °C...70 °C
Rozměry	Šířka: 215 mm Výška: 982 mm Hloubka: 100 mm
Předřazené jištění	Jistič/tavná pojistka: 4 A
Rozsah regulace	20 °C...60 °C
Stupeň krytí IP dle normy EN 60 529	IP 56/59
Protection category NEMA	NEMA 4X
Balení	1 ks
Netto hmotnost	14 kg
Brutto hmotnost	14 kg
Číslo celní sazby	84158300
ETIM 9	EC002515

## Funkce

---

ETIM 8	EC002515
ECLASS 8.0	27180712
Popis výrobku	SK Výměník tepla vzduch/voda HD, nástěnný, 1,2 kW, 230 V, 1~, 50/60 Hz, termostaticky řízený elektromagnetický ventil, ŠVH: 215 x 982 x 100 mm

## Schválení

---

Schválení	CSA UL + C-UL - FTFA UR + C-UR (recognized)
-----------	---

---

Vysvětlení	Prohlášení o shodě
------------	--------------------