


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SK 3235.450**

**Regulátor otáček pro EC motory**

Stát: 8.7.2026 (Zdroj: [rittal.com/cz-cs](http://rittal.com/cz-cs))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3235.450 - Regulátor otáček pro EC motory Čidlo pro regulaci otáček

NTC čidlo pro regulaci otáček EC ventilátorů v závislosti na teplotě ke snížení hlučnosti a úspoře energie.

## Funkce

Obj. číslo	SK 3235.450
Popis výrobku	NTC čidlo pro regulaci otáček EC ventilátorů v závislosti na teplotě ke snížení hlučnosti a úspoře energie. Řízení a napájení zajišťuje ventilátor s filtrem s EC motorem.
Technické údaje	Charakteristika regulace: pevně uložená provozní hodnota na 35 °C, s lineárním rozsahem regulace od +35 °C (maximální počet otáček 100 %) do +20 °C (minimální počet otáček 10 %)
Rozsah dodávky	Externí čidlo s přívodním kabelem (délka 3 m)
Balení	1 ks
Počet otáček	100 %
Vhodné pro obj. č.	3240.500/.900 3241.500/.900 3243.500/.900 3244.500/.900 3245.xxx 3140.500 3140.510 3245.8x0
Rozsah provozních teplot	-25 °C...80 °C
Jmenovité provozní napětí	10 V - 12 V (DC)
Stupeň krytí IP dle normy IEC 60529	IP 40
Netto hmotnost	0,2 kg
Brutto hmotnost	0,202 kg
Číslo celní sazby	85423190

## Funkce

---

ETIM 9	EC000256
ETIM 8	EC000256
ECLASS 8.0	27142320
Popis výrobku	Čidlo otáček

## Schválení

---

Vysvětlení	Prohlášení o shodě Prohlášení o shodě UK
------------	---