

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3236.124 Miniventilátor

Stát: 10.4.2026 (Zdroj: rittal.com/cz-cs)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3236.124 - Miniventilátor

Kompaktní ventilátor na stejnosměrný proud pro chlazení skříně nebo komponentů ve skříních.

Funkce

Obj. číslo	SK 3236.124
Popis výrobku	Kompaktní ventilátor na stejnosměrný proud pro chlazení skříně nebo komponentů ve skříních.
Rozsah dodávky	Ventilátor Upevňovací šrouby Ochrana před nebezpečným dotykem
Jmenovité provozní napětí	24 V (DC)
Jmenovitý elektrický příkon Pel	při DC: 1 W
Rozměry	Šířka: 60 mm Výška: 60 mm Hloubka: 25,4 mm
Poznámka	Elektrické připojení pomocí 2 samostatných vodičů (délka cca 300 mm)
Rozsah provozních teplot	-20 °C...70 °C
Hladina akustického tlaku	při DC: 20 dB(A)
Balení	1 ks
Netto hmotnost	0,11 kg
Brutto hmotnost	0,12 kg
Číslo celní sazby	84145915
ETIM 9	EC000320
ETIM 8	EC000320
ECLASS 8.0	27180716
Popis výrobku	SK Miniventilátor 15 m ³ /h, 20 dB, 24 VDC

Schválení

Schválení

UR

Vysvětlení

Prohlášení o shodě