


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3237.055

Filtrační vložka z netkané textilie

Stát: 28.6.2026 (Zdroj: rittal.com/cz-cs)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3237.055 - Filtrační vložka z netkané textilie

Náhradní filtrační vložky pro střešní ventilátory, ventilátory s filtrem nebo termoelektrické chladiče pro účinnou ochranu komponentů rozváděčové skříně před nečistotami, prachem a vodou.

Funkce

| | |
|--------------------|--|
| Obj. číslo | SK 3237.055 |
| Provedení | pro ventilátory s filtrem |
| Popis výrobku | Z netkané textilie s progresivní strukturou. Odolné vůči teplotám do 100 °C, samozhášecí, třída F1 podle ČSN 53 438. Strana se znečištěným vzduchem: otevřená struktura. Vnitřní strana s čistým vzduchem: uzavřená struktura. Spolehlivé odfiltrování téměř všech druhů prachu od velikosti částic 10 µm. |
| Materiál | Chemická vlákna |
| Barva | bílá |
| Poznámka | Není vhodný pro EMC ventilátory s filtrem/výstupní mřížky. |
| Vhodné pro obj. č. | 3237.3xx/3237.7xx |
| Rozměry | Šířka: 89 mm Výška: 89 mm Hloubka: 10 mm |
| Třída filtru | dle ČSN EN 779: G2 dle ČSN EN ISO 16890: ISO Coarse 50 % |
| Balení | 50 ks |
| Netto hmotnost | 0,05 kg |
| Brutto hmotnost | 0,164 kg |
| Číslo celní sazby | 56039390 |
| ETIM 9 | EC002513 |
| ETIM 8 | EC002513 |
| ECLASS 8.0 | 27180706 |

Funkce

Popis výrobku

SK Filtrační vložka z netkané textilie, pro ventilátor s filtrem SK
3237.7xx/3237.3xx, Š×V×H: 89 × 89 × 10 mm

Schválení

Schválení

CSA
UR + C-UR (recognized)