

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 3237.200 Výstupní mřížka

Stát: 21.6.2026 (Zdroj: [rittal.com/cz-cs](http://rittal.com/cz-cs))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3237.200 - Výstupní mřížka Standardní

Pro ventilaci přirozeným prouděním lze v dolní a horní oblasti rozváděčové skříně vložit vždy jeden výstupní filtr.



## Funkce

Obj. číslo	SK 3237.200
Popis výrobku	Pro ventilaci konvekci je možné používat ve spodní a horní části rozváděčové skříně vždy jednu výstupní mřížku.
Materiál	ABS
Barva	RAL 7035
Rozsah dodávky	Výstupní mřížka Filtrační vložka z netkané textilie
Montážní výřez	Šířka výřezu: 92 mm Výška výřezu: 92 mm
Vhodné pro obj. č.	SK 3237.1xx
Rozměry	Šířka: 116,5 mm Výška: 116,5 mm Hloubka: 16 mm
Stupeň krytí NEMA	Typ 12 s filtrem z netkané textilie Typ 3 Typ 3R s filtrem z netkané textilie a krytem proti stříkající vodě
Stupeň krytí IP dle normy IEC 60529	IP 54 s filtrem z netkané textilie IP 56 s filtrem z netkané textilie a krytem proti stříkající vodě
Balení	1 ks
Netto hmotnost	0,1 kg

## Funkce

---

Brutto hmotnost	0,134 kg
Číslo celní sazby	39269097
ETIM 9	EC002513
ETIM 8	EC002513
ECLASS 8.0	27180706
Popis výrobku	Výfuková mřížka pro SK 3237.1xx

---

## Schválení

---

Schválení	CSA UL + C-UL - FTFA UR + C-UR (recognized)
Vysvětlení	Prohlášení o shodě

---