


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3238.025 Skládaný filtr

Stát: 11.4.2026 (Zdroj: rittal.com/cz-cs)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3238.025 - Skládaný filtr pro ventilátory s filtrem, chladičí jednotky a chillery

Vysoce kvalitní technologie skládaného filtru umožňuje výrazné zvýšení objemového průtoku vzduchu ve srovnání s běžnými filtračními vložkami z netkané textilie. Výkon chladičí jednotky je vyšší a spotřeba energie je nižší. Lepší vlastnosti filtru také znamenají méně prachu v rozváděči nebo jednotce a výsledně delší intervaly údržby výrazně snižují náklady na servis.

Funkce

Obj. číslo	SK 3238.025
Provedení	pro ventilátory s filtrem/výstupní mřížky
Materiál	Skládaný filtr: na bázi polyesteru, foukaného polykarbonátu Absorbér: 100% polyester
Barva	bílá
Poznámka	Není vhodný pro EMC ventilátory s filtrem/výstupní mřížky.
Vhodné pro obj. č.	3238.3xx 3238.7xx
Rozměry	Šířka: 114 mm Výška: 114 mm Hloubka: 14 mm
Rozměry absorpční podložky	Šířka: 120 mm Výška: 120 mm
Stupeň krytí IP dle normy IEC 60529	IP 55 pro ventilátory s filtrem/výstupní mřížky
Balení	5 ks
Netto hmotnost	0,1 kg
Brutto hmotnost	0,113 kg
Číslo celní sazby	56039390
ETIM 9	EC002513
ETIM 8	EC002513

Funkce

ECLASS 8.0

27180706

Popis výrobku

SK Skládaný filtr IP 55, pro ventilátor s filtrem / výstupní filtr
3238.7xx/3238.3xx, Š×V×H: 114×114×14 mm

Schválení

Schválení

UR + C-UR (recognized)