

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 3239.800

## Blue e+ ventilátor s filtrem

Stát: 10.7.2026 (Zdroj: [rittal.com/cz-cs](http://rittal.com/cz-cs))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3239.800 - Blue e+ ventilátor s filtrem EMC

Kompletní ventilátorová jednotka s EMC stíněním pro montáž na plochách bez použití nářadí.  
Množství dodávaného vzduchu 20–900 m<sup>3</sup>/h



## Funkce

|                |   |
|----------------|---|
| Obj. číslo     | SK 3239.800   |
| Provedení      | nástěnná montáž<br>EMC  |
| Popis výrobku  | EMC ventilátory s filtrem zajišťují vysoký účinek stínění/tlumení a splňují požadavky kategorie 2 podle EN 61587-3.   |
| Výhody         | Snadná výměna filtru díky novému otevíracímu mechanismu na lamelové mřížce<br>Rychlejší montáž na skříň díky optimalizovaným zaklapávacím háčkům<br>Technologie diagonálního ventilátoru zajišťuje rovnoměrnější a konstantní větrání rozváděče díky větší stabilitě tlaku<br>Montáž bez použití nářadí |
| Materiál       | Plast   |
| Barva          | RAL 7035  |
| Rozsah dodávky | Kompletní zařízení, připravené k zapojení a okamžitému použití, vč. EMC filtrační vložky  |
| Ventilátor     | Axiální, motor se stíněnými póly  |

# Funkce

|  |  |
|--|--|
| Aerodynamický výkon, volné proudění (s filtrem z netkané textilie)               | Při 50 Hz: 100 m <sup>3</sup> /h<br>Při 60 Hz: 115 m <sup>3</sup> /h   |
| Aerodynamický výkon s příslušným výstupním filtrem vč. filtru z netkané textilie | Při 50 Hz: 75 m <sup>3</sup> /h<br>Při 60 Hz: 86 m <sup>3</sup> /h   |
| Jmenovité provozní napětí  | 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz   |
| Jmenovitý elektrický příkon Pel  | Při 50 Hz: 14,7 W<br>Při 60 Hz: 16,5 W   |
| Jmenovitý proud max.   | Při 50 Hz: 0,1 A<br>Při 60 Hz: 0,12 A  |
| Rozměry  | Šířka: 204 mm<br>Výška: 204 mm<br>Hloubka: 105 mm  |
| Instalační hloubka   | 84 mm  |
| Montážní výřez   | Šířka výřezu: 177 mm<br>Výška výřezu: 177 mm   |
| Stupeň krytí IP dle normy IEC 60 529   | IP 54 s filtrem z netkané textilie<br>IP 56 s filtrem z netkané textilie a krytem proti stříkající vodě                          |
| Stupeň krytí NEMA  | Typ 12 s filtrem z netkané textilie<br>Typ 3, 3R, 4, 4X s filtrem z netkané textilie a krytem proti stříkající vodě              |
| Předřazené jištění   | Jistič/tavná pojistka: 2 A   |
| Poznámka   | Pro zlepšení energetické účinnosti a prodloužení životnosti přístrojů doporučujeme použití teplotních regulátorů nebo ukazatelů. |
| Rozsah provozních teplot   | -15 °C...55 °C   |
| Rozsah skladovacích teplot   | -30 °C...70 °C   |
| Hladina akustického tlaku  | Při 50 Hz: 51 dB(A)<br>Při 60 Hz: 54 dB(A)   |
| Balení   | 1 ks   |
| Netto hmotnost   | 1,1 kg   |
| Brutto hmotnost  | 1,237 kg   |

## Funkce

---

|                   |  |
|-------------------|--|
| Číslo celní sazby | 84145915   |
| ETIM 9            | EC000320   |
| ETIM 8            | EC000320   |
| ECLASS 8.0        | 27180716   |
| Popis výrobku     | SK Blue e+ ventilátor s filtrem, EMC 100/115 m <sup>3</sup> /h, 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz, ŠVH 204 × 204 × 105 mm, RAL 7035 |

## Schválení

---

|            |  |
|------------|--|
| Schválení  | CSA<br>30 - KC Korea<br>UL + C-UL - FTTA<br>UR + C-UR (recognized) |
| Vysvětlení | Prohlášení o shodě   |